

HOLEX**Vlies finiselő korong, Ø 76,2 mm, Szemcseméret: 180****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5406 180
GTIN	4062406201999
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

Univerzális és nagy teljesítményű **nylon vlies**.

Az 554053 sz.-nak felel meg.

Felhasználás:

Fémfelületek tisztításához, zsírtalanításához, mattításához.

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 sz.-tól talál.

Műszaki leírás

Tárcsa Ø	76,2 mm
Finomsági fok	közepes
Kivitel	A medium

Szemcseméret	180
Tartalom	150
Csiszolóanyag	Nylonvlies
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 76,2 mm
Maximális fordulatszám	18000 min ⁻¹
Termék fajtája	Csiszoló vlies

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmlágy Külső Ø 75 mm	554091 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmkemény Külső Ø 75 mm	554089 75
Gumi csiszolótányér M14 befogóvalkemény Külső Ø 75 mm	554094 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmközépkemény Külső Ø 75 mm	554093 75
Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 75 mm	554090 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmközepes Külső Ø 75 mm	554092 75
Gumi csiszolótányér M14 befogóval.kemény Külső Ø 75 mm	554088 75
Vlies finiselő korong Szemcseméret 180	554053 180