

**HOLEX****Vlies finiselő korong, Ø 50,8 mm, Szemcseméret: 180****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5405 180
GTIN	4062406201968
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:**

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

Univerzális és nagy teljesítményű **nylon vlies**.

Az 554052 sz.-nak felel meg.

**Felhasználás:**

Fémfelületek tisztításához, zsírtalanításához, mattításához.

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

**Figyelem:**

**Roloc™ Bristle-Disc** tárcsákat az 573510 sz.-tól talál.

**Műszaki leírás**

Szemcseméret	180
Finomsági fok	közepes
Tárcsa Ø	50,8 mm

Kivitel	A medium
Tartalom	150
Csiszolóanyag	Nylonvlies
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 50,8 mm
Maximális fordulatszám	23000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Csiszoló vlies

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

**Tartozék**

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm kemény Külső Ø 50 mm	554089 50
Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 50 mm	554090 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közepes Külső Ø 50 mm	554092 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közép kemény Külső Ø 50 mm	554093 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm lágy Külső Ø 50 mm	554091 50
Vlies finiselő korong Szemcseméret 180	554052 180