

**Garant**

**eco leszúró penge, semleges, Pengemagasság h<sub>5</sub> / beszúrási szélesség w:  
19/3,1mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	273562 19/3,1
GTIN	4062406202644
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hátlap hűtéssel.

**Felhasználás:**

Mély hornyokhoz és nagy átmérők leszúrásához.

**Alkalmazható:**

274093 sz. tartó vagy 319132 – 319133 sz. (VDI tartó).

**Alkatrész:**

279828 sz. 2 méretű zárócsavar.

279830 sz. 1 méretű zárólap.

**Figyelem:**

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

**Műszaki leírás**

Pengemagasság h <sub>5</sub>	19 mm
Beszúrási szélesség w	3,1 mm
Sorozat	Eco
Maximális munkadarab Ø-höz	45 mm
Teljes hossz L	86 mm
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	igen

Rendszerkulcs	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge