

Garant

**eco leszúró penge, semleges, Pengemagasság h₅ / beszúrási szélesség w:
19/2,2mm**

**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 273562 19/2,2 |
| GTIN | 4062406202637 |
| Árucikk kategória | 21U |

Leírás**Kivitel:**

eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hátlap hűtéssel.

Felhasználás:

Mély hornyokhoz és nagy átmérők leszúrásához.

Alkalmazható:

274093 sz. tartó vagy 319132 – 319133 sz. (VDI tartó).

Alkatrész:

279828 sz. 2 méretű zárócsavar.

279830 sz. 1 méretű zárólap.

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|----------|
| Pengemagasság h ₅ | 19 mm |
| Beszúrási szélesség w | 2,2 mm |
| Maximális munkadarab Ø-höz | 40 mm |
| Sorozat | Eco |
| Teljes hossz L | 86 mm |
| Felhasználás módja | semleges |
| belső hűtés | igen |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Rendszerkulcs | igen |
| Axiális beszúrás lehetséges | nem |
| Termék fajtája | Leszúró penge |