

**Garant**

**eco leszúró penge, semleges, Pengemagasság h<sub>5</sub> / beszúrási szélesség w:  
26/4,1mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	273562 26/4,1
GTIN	4062406202675
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hátlap hűtéssel.

**Felhasználás:**

Mély hornyokhoz és nagy átmérők leszúrásához.

**Alkalmazható:**

273893; 273894; 274095; 274097 sz. tartó vagy 319132 – 319133 sz. tartóhoz (VDI tartó).

**Alkatrész:**

279828 sz. 2 méretű zárócsavar.

279830 sz. 1 méretű zárólap.

**Figyelem:**

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

**Műszaki leírás**

Sorozat	Eco
Beszúrási szélesség w	4,1 mm
Pengemagasság h <sub>5</sub>	26 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	80 mm
Teljes hossz L	110 mm
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	igen

Rendszerkulcs	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge