

Garant

**eco leszúró penge, semleges, Pengemagasság h₅ / beszúrási szélesség w:
32/5,1mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	273562 32/5,1
GTIN	4062406202712
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hátlap hűtéssel.

Felhasználás:

Mély hornyokhoz és nagy átmérők leszúrásához.

Alkalmazható:

273893; 273894; 274095; 274097 sz. tartó vagy 319132 – 319133 sz. tartóhoz (VDI tartó).

Alkatrész:

279828 sz. 2 méretű zárócsavar.

279830 sz. 1 méretű zárólap.

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	5,1 mm
Pengemagasság h ₅	32 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	120 mm
Sorozat	Eco
Teljes hossz L	150 mm
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	igen

Rendszerkulcs	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge