

Garant

**eco leszúró penge, semleges, Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w:
26/4,1mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	273564 26/4,1
GTIN	4062406202767
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hátlap hűtéssel.
Hűtőfolyadék ellátással más gyártók befogóihoz is (pl. EWS).

Felhasználás:

Mély hornyokhoz és nagy átmérők leszúrásához.

Alkalmazható:

273893; 273894; 274095; 274097 sz. tartó vagy 319132 – 319133 sz. tartóhoz (VDI tartó).

Alkatrész:

279828 sz. 2 méretű zárócsavar.

279830 sz. 1 méretű zárólap.

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Műszaki leírás

Pengemagasság h ₅	26 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	80 mm
Beszúrási szélesség w	4,1 mm
Sorozat	Eco
Teljes hossz L	110 mm
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	igen

Rendszerkulcs	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge