

Garant

**eco leszúró penge, semleges, Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w:
19/3,1mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	273564 19/3,1
GTIN	4062406202736
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hátlap hűtéssel.
Hűtőfolyadék ellátással más gyártók befogóihoz is (pl. EWS).

Felhasználás:

Mély hornyokhoz és nagy átmérők leszúrásához.

Alkalmazható:

274093 sz. tartó vagy 319132 – 319133 sz. (VDI tartó).

Alkatrész:

279828 sz. 2 méretű zárócsavar.

279830 sz. 1 méretű zárólap.

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Műszaki leírás

Sorozat	Eco
Pengemagasság h ₅	19 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	45 mm
Beszúrási szélesség w	3,1 mm
Teljes hossz L	86 mm
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	igen

Rendszerkulcs	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge