

Garant**Eco leszúró penge, semleges, Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w: 32/5,1mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273564 32/5,1
GTIN	4062406202804
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hűtéssel a hátszögénél.
Hűtőfolyadék ellátással más gyártók befogóihoz is (pl. EWS).

Felhasználás:

Mély hornyokhoz és nagy átmérők leszúrásához.

Alkalmazható:

273893; 273894; 274095; 274097 sz. tartó vagy 319132 – 319133 sz. tartóhoz (VDI tartó).

Alkatrész:

279828 sz. 2 méretű zárócsavar.

279830 sz. 1 méretű zárólap.

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Műszaki leírás

Pengemagasság h ₅	32 mm
Beszúrási szélesség w	5,1 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	120 mm
Sorozat	Eco
Teljes hossz L	150 mm
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	igen

Rendszerkulcs	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge