



Sűrített levegős szalagcsiszoló Dynafile®, Típus: 14000



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|--------------|
| Rendelés száma | 079551 14000 |
| GTIN | 616026140004 |
| Árucikk kategória | 03R |

Leírás

Kivitel:

Sokoldalúan használható készülékek **beállítható csiszolászalag megvezetéssel, pontos egyenesfutással** és cserélhető **érintkező karral** az érintkező kerekes, vagy nyomófelületes megmunkáláshoz. A kompozit csiszolászalag burkolat **gyors és egyszerű szerszámcserét** tesz lehetővé. A kiáramló levegő általi **csiszolászalag hűtés** növeli a csiszolászalagok élettartamát. Állítható markolat. **Dynafile®**, robusztus, univerzálisan használható karos csiszoló.

Felhasználás:

Köszörüléshez, sorjázáshoz, átmenet készítéshez, finiseléshez és polírozáshoz, ideális nehezen hozzáférhető helyek rugalmas megmunkálásához is.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó. 1 érintkező kar, csiszolászalag 13×610 mm.

Figyelem:

További érintkező kar kivitelek Dynafile®-hoz a 079559 sz.-tól külön ajánlatkérésre szállíthatóak vagy az eShop-unknban találhatóak.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s ² |
| Szalagszélesség | 3 – 4; 6; 13 mm |
| Működési zajkibocsátás | 77 dB(A) |
| Maximum levegőigény | 876 l/min |
| Gyártó jelölése | Dynafile |
| Súly | 1,4 kg |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Leadott teljesítmény | 379 W |
| Maximális fordulatszám | 20000 min ⁻¹ |
| Modellsorozat | Dynafile |
| Szalaghossz | 610 mm |
| Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll |
| Csatlakozó menet | NPT |
| Csomagolás | Szállítókoszár |
| Termék fajtája | Szalagcsiszoló |

Tartozék

| | |
|--|--------------|
| Érintkező kar Dynafile® típushoz Típus 11218 | 079559 11218 |
| Érintkező kar Dynafile® típushoz Típus 11219 | 079559 11219 |
| Érintkező kar Dynafile® típushoz Típus 11231 | 079559 11231 |
| Érintkező kar Dynafile® típushoz Típus 11232 | 079559 11232 |
| Érintkező kar Dynafile® típushoz Típus 11213 | 079559 11213 |
| Érintkező kar Dynafile® típushoz Típus 11216 | 079559 11216 |