



Nyomatékkulcs skála nélkül, Maximális nyomaték: 140Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657320 140
GTIN	4560138452844
Árucikk kategória	66F

Leírás

Kivitel:

Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kulcs beállítása nyomatékkulcs-ellenőrző készülékkel történik. Műgyanta markolattal.

Fixen beépített irányváltós racsní.

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán, majd ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Csavarok stb. ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alaplíméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplímérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

Hozzávaló beállító szerszám 657325 sz.

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Súly	700 g
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Maximális nyomaték	140 Nm
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Nyomatéktartomány	30 - 140 Nm
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	315 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Visszajelzés	kioldó
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Teljes hossz L	380 mm
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Sorozat	QSP
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
Vonszolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
BeállításNyomatékkulcs skála nélkül Típushoz SET	020080 SET
Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm	020090 400
DAkKS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 1000 Nm	020190 1000

Tartozék

Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék„ProTest“ Maximális nyomaték 400 Nm	654460 400
Beállító kulcs Típus 2	657325 2