

**Garant****Központfúró készlet HSS-E 111050 sz., kazettával, bevonat nélkül, Fúrók száma: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	111055 10
GTIN	4045197797759
Árucikk kategória	11A

**Leírás****Kivitel:**

A DIN 333 szerinti központfúrókból összeállítva.

**Tartalma:**

111050 sz. központfúró, 1–1 darab 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5 méret.

**Műszaki leírás**

Fúrók száma	10
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS E
Szabvány	DIN 333
Típus	A
Tűrés névleges Ø	k12
Süllyesztési szög	60 fok

Szár	Hengeres szár, h7
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Központfúrás

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	45 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	8 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	25 m/min	K
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

## Tartozék

Központfúró HSS/EA Névleges Ø DC k12 4 mm	111050 4
Központfúró HSS/EA Névleges Ø DC k12 0,75 mm	111050 0,75
Központfúró HSS/EA Névleges Ø DC k12 1,5 mm	111050 1,5
Központfúró HSS/EA Névleges Ø DC k12 2 mm	111050 2
Központfúró HSS/EA Névleges Ø DC k12 2,5 mm	111050 2,5
Központfúró HSS/EA Névleges Ø DC k12 3 mm	111050 3
Központfúró HSS/EA Névleges Ø DC k12 1 mm	111050 1

Központfúró HSS/EA Névleges Ø DC k12 1,6 mm	111050 1,6
Központfúró HSS/EA Névleges Ø DC k12 3,15 mm	111050 3,15
Központfúró HSS/EA Névleges Ø DC k12 5 mm	111050 5