

**Hűtőegység, Típus: CU1/US****Rendelési adatok**

Rendelés száma	354215 CU1/US
GTIN	4062406204358
Árucikk kategória	31E

Műszaki leírás

Aktív hűtő magassága	415 mm
Aktív hűtő teljesítménye	0,47 kW
Mélység	533 mm
Szélesség	430 mm
Aktív hűtő mélysége	283 mm
Magasság	902 mm
Aktív hűtő szélessége	413 mm
Súly	39 kg
Aktív hűtő csatlakozás	2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW
Aktív hűtő súlya	22 kg

Tartozék

Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354236 6-9
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Alap szerszámbefogó PSC-hez Kúpos szár 40 PSC	354227 40
Alapszekrény	354290
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 3-5 mm	354240 3-5
Alap szerszámbefogó PSC-hez Kúpos szár 63 PSC	354227 63
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Alap szerszámbefogó SK-hoz Kúpos szár 40 SK	354225 40
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Alap szerszámbefogó HSK-hoz Kúpos szár 40 HSK	354226 40
Alap szerszámbefogó SK-hoz Kúpos szár 50 SK	354225 50
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354235 6-9
Alap szerszámbefogó SK-hoz Kúpos szár 30 SK	354225 30
Alap szerszámbefogó HSK-hoz Kúpos szár 32 HSK	354226 32
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Alap szerszámbefogó HSK-hoz Kúpos szár 100 HSK	354226 100
Alap szerszámbefogó HSK-hoz Kúpos szár 50 HSK	354226 50
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Alap szerszámbefogó PSC-hez Kúpos szár 50 PSC	354227 50

Alap szerszámbefogó PSC-hez Kúpos szár 30 PSC	354227 30
Alap szerszámbefogó HSK-hoz Kúpos szár 80 HSK	354226 80
Alap szerszámbefogó HSK-hoz Kúpos szár 63 HSK	354226 63
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 20-32 mm	354240 20-32
Hűtőbetét nyers darabhoz	354279
Hűtőbetét 3° Befogó Ø-höz D1 10 mm	354268 10
Hűtőbetét 3° Befogó Ø-höz D1 12 mm	354268 12
Hűtőbetét 3° Befogó Ø-höz D1 3 mm	354268 3
Hűtőbetét 3° Befogó Ø-höz D1 4 mm	354268 4
Hűtőbetét 3° Befogó Ø-höz D1 5 mm	354268 5
Hűtőbetét 3° Befogó Ø-höz D1 6 mm	354268 6
Hűtőbetét 3° Befogó Ø-höz D1 8 mm	354268 8
Hűtőbetét 4,5° Befogó Ø-höz D1 10-12 mm	354260 10-12
Hűtőbetét 4,5° Befogó Ø-höz D1 14-16 mm	354260 14-16
Hűtőbetét 4,5° Befogó Ø-höz D1 18-20 mm	354260 18-20
Hűtőbetét 4,5° Befogó Ø-höz D1 25-32 mm	354260 25-32
Hűtőbetét 4,5° Befogó Ø-höz D1 3-5 mm	354260 3-5
Hűtőbetét 4,5° Befogó Ø-höz D1 6-8 mm	354260 6-8
Hűtőbetét 4,5° Befogó Ø-höz D1 10-12 mm	354265 10-12
Hűtőbetét 4,5° Befogó Ø-höz D1 3-5 mm	354265 3-5
Hűtőbetét 4,5° Befogó Ø-höz D1 6-8 mm	354265 6-8