

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/06mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260014 16/06
GTIN	4045197797551
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	16 mm
Szárméret	16 mm
Működő szélesség L ₄	16 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Lapkaméret	6 mm
Váltólapka csavar készlet	269021 1
Teljes hossz L	150 mm
Kés ISO kódja	SCACR/L 1616M06
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Szorítócsavar Típus 1	269021 1
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500