

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 12/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260014 12/09
GTIN	4045197797568
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Szárméret	12 mm
Váltólapka csavar készlet	269021 2
Teljes hossz L	150 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	12 mm
Kés ISO kódja	SCACR/L 1212M09
Fejhossz L <sub>1</sub>	12 mm
Lapkaméret	9 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Szorítócsavar Típus 2	269021 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500