

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 8/06mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260015 8/06
GTIN	4045197797582
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	8 mm
Fejhossz L ₁	8 mm
Teljes hossz L	150 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Kés ISO kódja	SCACR/L 0808M06
Szárméret	8 mm
Lapkaméret	6 mm
Váltólapka csavar készlet	269021 1
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	269021 1
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500