

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 10/06mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260015 10/06
GTIN	4045197797599
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Teljes hossz L	150 mm
Váltólapka csavar készlet	269021 1
Fejhossz L ₁	10 mm
Működő szélesség L ₄	10 mm
Szárméret	10 mm
Kés ISO kódja	SCACR/L 1010M06
Lapkaméret	6 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Szorítócsavar Típus 1	269021 1
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500