

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 12/07mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 260298 12/07 |
| GTIN | 4045197797865 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Hozzávaló váltólapka | DC.. 0702.. |
| Kés ISO kódja | SDACR/L 1212M07 |
| Teljes hossz L | 150 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 269021 1 |
| Lapkaméret | 7 mm |
| Szárméret | 12 mm |
| Működő szélesség L ₄ | 12 mm |
| Fejhossz L ₁ | 15 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Felhasználás módja | jobbos |
| belső hűtés | nem |
| Beállítási szög κ | 90 fok |
| Felhasználás | Síkesztergálás |
| Felhasználás | Külső hosszesztergálás |
| Termék fajtája | Esztergakés |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX7 | 674248 TX7 |
| Szorítócsavar Típus 1 | 269021 1 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500 |