

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 12/11 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260298 12/11
GTIN	4045197797889
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Szárméret	12 mm
Teljes hossz L	150 mm
Működő szélesség L ₄	12 mm
Váltólapka csavar készlet	269021 2
Kés ISO kódja	SDACR/L 1212M11
Fejhossz L ₁	18 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Szorítócsavar Típus 2	269021 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500