

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260298 16/11
GTIN	4045197797896
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szárméret	16 mm
Fejhossz L ₁	20 mm
Működő szélesség L ₄	16 mm
Teljes hossz L	150 mm
Kés ISO kódja	SDACR/L 1616M11
Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Váltólapka csavar készlet	269021 2
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Szorítócsavar Típus 2	269021 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500