

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 10/07mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260299 10/07
GTIN	4045197797919
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	7 mm
Váltólapka csavar készlet	269021 1
Működő szélesség L ₄	10 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Kés ISO kódja	SDACR/L 1010M07
Szárméret	10 mm
Teljes hossz L	150 mm
Fejhossz L ₁	15 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	269021 1
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500