

**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 12/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260299 12/07
GTIN	4045197797926
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	7 mm
Teljes hossz L	150 mm
Kés ISO kódja	SDACR/L 1212M07
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Működő szélesség L <sub>4</sub>	12 mm
Szárméret	12 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	15 mm
Váltólapka csavar készlet	269021 1
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Szorítócsavar Típus 1	269021 1
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500