

**Garant****Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 12/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260299 12/11
GTIN	4045197797940
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar készlet	269021 2
Teljes hossz L	150 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Szárméret	12 mm
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	SDACR/L 1212M11
Működő szélesség L <sub>4</sub>	12 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	18 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Szorítócsavar Típus 2	269021 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500