

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/11mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260299 16/11
GTIN	4045197797957
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	150 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Kés ISO kódja	SDACR/L 1616M11
Szárméret	16 mm
Váltólapka csavar készlet	269021 2
Lapkaméret	11 mm
Működő szélesség L ₄	16 mm
Fejhossz L ₁	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Szorítócsavar Típus 2	269021 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500