

Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 10/07mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260301 10/07
GTIN	4045197797964
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	7 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Kés ISO kódja	SDNCN 1010M07
Váltólapka csavar készlet	269021 1
Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	15 mm
Semleges tartó L ₄ működő szélessége	5,2 mm
Szárméret	10 mm
Semleges tartó teljes L hossza	150 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	62,5 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Szorítócsavar Típus 1	269021 1
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500