

**Garant****Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 12/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260301 12/11
GTIN	4045197797971
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Semleges tartó L <sub>1</sub> kinyúlási hossza	21 mm
Semleges tartó teljes L hossza	150 mm
Váltólapka csavar készlet	269021 2
Kés ISO kódja	SDNCN 1212M11
Szárméret	12 mm
Semleges tartó L <sub>4</sub> működő szélessége	6,2 mm
Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	62,5 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Szorítócsavar Típus 2	269021 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500