

Garant**Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 16/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260301 16/11
GTIN	4045197797988
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	SDNCN 1616M11
Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	21 mm
Váltólapka csavar készlet	269021 2
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Lapkaméret	11 mm
Semleges tartó teljes L hossza	150 mm
Semleges tartó L ₄ működő szélessége	8,6 mm
Szárméret	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	62,5 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Szorítócsavar Típus 2	269021 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500