



Központosító készülék C OS Ø16 mm befogószárral, Mérőóra leolvasása: 0,005mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	359600 0,005
GTIN	2050001865939
Árucikk kategória	38D

Leírás

Kivitel:

A mérőóra a munkafolyamat alatt a kívánt helyzetben marad.

- Fix, Ø 16 mm hengeres befogószárral.

Felhasználás:

- Horizontálisan és vertikálisan használható.
- Furatok, tengelyek, sík felületek, referencia élek és beszúrások központos beállítására a főorsóhoz képest.
- Főorsók körfutás-vizsgálatára.

Pontosság:

0,005 mm központosítási, ill. munkapontosság.

Tartalom:

C OS – 359660 sz. tapintó betét 5mm-es gömbbel és hajlított tapintó betét 5mm-es gömbbel külső Ø-höz.

Opcionális tartozék:

Tapintóbetéteket lásd 359650 – 359670 sz.

Figyelem:

Éltapintókat lásd 359000; 359070 sz. és a 3D éltapintókat lásd 359520; 359500 sz.

Műszaki leírás

Tapintó nyomás	1 N
Óra méréstartománya	2,5 mm
Hossz szár és tapintó nélkül	92 mm
Maximális orsófordulatszám	50 - 100 min ⁻¹
Ház Ø	60 mm
Mérőóra leolvasása	0,005 mm
Termék fajtája	Központisító készülék

Tartozék

Mágneses tartó kompletten Típus M	359611 M
Zsinór tartó kompletten Típus S	359612 S
Derékszögű tapintó betét Ø 2,5 mm	359665
Derékszögű tapintó betét Ø 5 mm	359670
Tapintó / hosszabbító készlet	359650
Tapintó betét, gömb Ø 1,6 mm	359655
Tartalék tapintó betét, egyenes Ø 5 mm	359660