



## Központosító készülék C III befogószárral, Ø16 mm, Mérőóra leolvasása: 0,005mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	359610 0,005
GTIN	2050001890146
Árucikk kategória	38D

### Leírás

#### Kivitel:

**A mérőóra a munkafolyamat alatt a kívánt helyzetben marad.**

- Fix, Ø 16 mm hengeres befogószárral.
- Állítható szánnal a nagyobb munkatartomány érdekében.

#### Felhasználás:

- Horizontálisan és vertikálisan használható.
- Furatok, tengelyek, sík felületek, referencia élek és beszúrások központos beállítására a főorsóhoz képest.
- Főorsók körfutás-vizsgálatára.

#### Pontosság:

**0,005 mm központosítási, ill. munkapontosság.**

#### Tartalom:

**C III** – 359660 sz. tapintóbetét, gömb Ø 5 mm (külső Ø-höz is használható).

#### Opcionális tartozék:

Tapintóbetéteket lásd 359650 – 359670 sz.

#### Figyelem:

Éltapintókat lásd 359000; 359070 sz. és a 3D éltapintókat lásd 359520; 359500 sz.

## Műszaki leírás

Maximális orsófordulatszám	50 - 100 min <sup>-1</sup>
Tapintó nyomás	1 N
Óra méréstartománya	2,5 mm
Hossz szár és tapintó nélkül	102 mm
Mérőóra leolvasása	0,005 mm
Maximális szán Ø	116 mm
Termék fajtája	Központisító készülék

## Tartozék

Zsinór tartó kompletten Típus S	359612 S
Tapintó / hosszabbító készlet	359650
Mágneses tartó kompletten Típus M	359611 M