

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260904 16/11
GTIN	4045197798022
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	150 mm
Szárméret	16 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	16 mm
Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Váltólapka csavar készlet	269021 1
Fejhossz L <sub>1</sub>	16 mm
Kés ISO kódja	STJCR/L 1616M11
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	269021 1
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500