

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 8/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261314 8/11
GTIN	4045197798060
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	SVACR/L 0808M11
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Fejhossz L ₁	26 mm
Működő szélesség L ₄	8 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szárméret	8 mm
Lapkaméret	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269021 1
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Szorítócsavar Típus 1	269021 1
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200