

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261314 16/11
GTIN	4045197798091
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	16 mm
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	SVACR/L 1616M11
Fejhossz L ₁	26 mm
Szárméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Teljes hossz L	150 mm
Váltólapka csavar készlet	269021 1
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	269021 1
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200