

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 12/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261314 12/16
GTIN	4045197798107
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	40 mm
Lapkaméret	16 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szárméret	12 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1604..
Működő szélesség L ₄	12 mm
Váltólapka csavar készlet	269021 2
Kés ISO kódja	SVACR/L 1212M16
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Szorítócsavar Típus 2	269021 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500