

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 10/11 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	261315 10/11
GTIN	4045197798138
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	26 mm
Teljes hossz L	150 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Szárméret	10 mm
Működő szélesség L ₄	10 mm
Kés ISO kódja	SVACR/L 1010M11
Váltólapka csavar készlet	269021 1
Lapkaméret	11 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200