

**Esztergákés, balos, Szár- / lapkaméret: 12/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261315 12/16
GTIN	4045197798169
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	150 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1604..
Szárméret	12 mm
Lapkaméret	16 mm
Kés ISO kódja	SVACR/L 1212M16
Működő szélesség L <sub>4</sub>	12 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	40 mm
Váltólapka csavar készlet	269021 2
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergákés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500