



Kantáros nadrág Pulsschlag, sötétkék / antracit, Konfekcióméret DE: 50



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 091172 50 |
| GTIN | 4053813267579 |
| Árucikk kategória | 06K |

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű munkaruha válogatott anyagokból. Modern design okos részletekkel. A jobb láthatóságról több **fényvisszaverő elem** gondoskodik. A terhelési pontokat csatok biztosítják a viselési idő meghosszabbítása érdekében.

- **Ergonomikus vonalvezetés a nagyobb mozgásszabadság érdekében.**
- **Két farzseb CORDURA® erősítéssel.**
- **Colstok- és combzseb CORDURA® erősítéssel.**
- **Rugalmas csípőrész.**
- **Formázott térdrészt mozgáskönnyítő zónával.**
- **Fentről megtölthető CORDURA® térdvédő zseb hajtókával.**
- **EN 14404 szerint tanúsítva a térdpárnával együtt.**

Kantáros nadrág felhúzott **vesevédelemmel.**

- **Hajtókás zseb CORDURA® erősítéssel.**
- **Rugalmas kantár ütésálló és hőálló műanyag csattal.**

Figyelem:

A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.

Kantáros nadrág búzavirágkék / fekete színkombinációban 091171 sz.

Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az áttekintő oldalon talál.

Mosás: 60 °C színes ruha

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|---|
| Konfekcióméret DE | 50 |
| US méret | 34/32 |
| UK méret | 34R |
| FR méret | 44 |
| IT méret | 44 |
| Sorozat | Pulsschlag |
| Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés |
| ES méret | 44 |
| NL méret | 50 |
| Nem | férfi |
| Anyagösszetétel | 35% pamut |
| Anyagösszetétel | 65% poliészter |
| Anyagtömeg / szövetsűrűség | 260 g/m ² |
| Mosás | 60 °C színes ruha |
| Fehérítés | Nem fehéríthető |
| Vegyitisztítás | Tisztítás perklóretilénnel |
| Szárítás | kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet) |
| Pántok | Vasalható, a maximum hőfok: 200 °C |
| Festék | sötétkék / antracit |
| Termék fajtája | Kantáros nadrág |

Tartozék

Standard térdpárna 1 pár Típus KNEE

091848 KNEE