

**BENNING****Multiméter, Gyártó jelölése: MM5-2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	473300 MM5-2
GTIN	4045197801272
Árucikk kategória	47A

**Leírás****Kivitel:**

Stabil műanyag ház nagyméretű 3.1/2 colos, 4 colos vagy 4.3/4 colos LCD kijelzővel.

**Felhasználás:**

Digitális szerviz-mérőműszerek széles felhasználási területre. Nagy biztonságot és további kiegészítő funkciókat nyújtanak. Mikroamper méréstartomány az ionizációs áram méréséhez, szakadás-ellenőrzés berregővel és piros LED-del hangos környezetek esetére.

**Szabvány:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Tartalom:**

Elemek, mérővezetékek, kompakt tok, kezelési útmutató. Huzalos hőmérséklet érzékelő, gumi védőkeret mágneses akasztóval.

**Műszaki leírás**

Ellenállás	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$
Mérési eljárás	TRUE RMS (AC)
Kapacitás	0,01 nF – 1 mF
Kijelzési határérték	6000

Túlfeszültségi osztály	CAT III 600 V
Túlfeszültségi osztály	CAT IV 300 V
Kalibrálás	I3
Kalibrálás	I7
Frekvencia	0,01 Hz – 50 kHz
Voltérzékelő (érintésmentes)	igen
Egyenfeszültség DC	0,1 mV – 600 V
Dióda ellenőrzés	igen
Váltakozó feszültség AC	0,1 mV – 600 V
Egyenáram DC	0,1 µA – 10 A
Váltóáram AC	1 mA – 10 A
Alappontosság	0,5 %
Memória funkció	Pmin / Pmax
Memória funkció	HOLD
Szakadásellenőrzés	igen
Hőmérséklet	-40 - 400 °C
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
Energiaellátás	Elemes
Ház anyaga	Műanyag
Termék fajtája	Multiméter

## Szolgáltatások

KalibrálásHőmérséklet-érzékelő kijelzőkészülékkel / anélkül Típus A	027520 A
DAkKS kalibrálásHőmérséklet-érzékelő kijelzőkészülékkel / anélkül Típus A	027540 A
DAkKS kalibrálásDigitális multiméter Tizedesjegyek száma 3	027010 3
KalibrálásDigitális multiméter Tizedesjegyek száma 3	027000 3

---

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3

081561 LR3