

**BENNING****Feszültségvizsgáló DUSPOL<sup>®</sup>, Készüléktípus: PROFIPOL+****Rendelési adatok**

Rendelés száma	473105 PROFIPOL+
GTIN	4014651200234
Árucikk kategória	47A

**Leírás****Kivitel:**

A vizsgáló markolatok rögzíthetőek egykezes használathoz csatlakozó aljzatoknál és a biztonságos tárolás érdekében. A feszültség kijelző lemerült vagy kivett elemek esetén is működőképes.

**Funkció:**

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

**Felhasználás:**

A kisipar, elektrotechnika, ipar, karbantartás, javítás (hibakeresés) területén végzett munkákhoz alkalmas.

**Szabvány:**

**DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015**

**Műszaki leírás**

Polaritás ellenőrzés	LED
Szakadásellenőrzés	akusztikus / LCD
Kijelzés	LED

AC kijelzési tartomány	12 - 690 V
Fázisellenőrzés	LED
érintés nélküli szakadásérzékelő	igen
Túlfeszültségi osztály	CAT II 690 V; CAT III 600 V
DC kijelzési tartomány	12 - 690 V
IP védettségi osztály	IP 54
Kalibrálás	I1
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081551 LR3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Feszültségvizsgáló

## Szolgáltatások

KalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S	027120 S
DAkkS kalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S	027160 S

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------