

Garant**Lyukfűrész, bimetall, Átmérő: 37mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 589010 37 |
| GTIN | 4045197798329 |
| Árucikk kategória | 51S |

Leírás**Kivitel:**

Robusztus törésálló szerkezet váltakozó fogazással rugalmas speciális acéltesten (bimetall). Az erősített, merev fenék menettel és menesztőfuratokkal rendelkezik (32 mm Ø-től) a szárra történő biztonságos befogáshoz. A HSS fogak kimagasló minősége, a foggeometria és a csekély gyártási tűrések kiváló vágási teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak.

- **Váltó fogazás, 4 / 6 fog / col a rezgésmentes járás érdekében.**
- **Maximális vágásmélység minden 38 mm méretnél.**
- **Precízen köszörült fogak – Nagyon gyors fűrészelés és tiszta vágott él.**

Felhasználás:

Állványos fúrógépeken, esztergapadokon vagy megfelelő fordulatszámú elektromos kézi fúrógépeken. Kör alakú lyukak vágásához vékony és vastag falú anyagokban, sík vagy íves munkadarab felületekkel. Alkalmos minden olyan anyaghoz, mint az acél, **nemesacél**, sárgaréz, vörösréz, öntöttvas, könnyűfém, fa, gipsz- és műanyag lemezek stb. Kenőanyag használatával nő az élettartam (fémek).

Ajánlás:

Vágóolaj alkalmazása (pl. 084205 sz. 0,25 méret) növeli az élettartamot és gyorsabb munkatempót tesz lehetővé.

Figyelem:

A befogószárak és a lyukfűrészek kompatibilisek minden kereskedelmi forgalomban kapható nem Bosch-SDS bimetall lyukfűrészszel. Közethez való fúrókoronákat lásd a 788000, 788040, 788050 sz. alatt. Acélhoz való keményfém körkivágókat lásd a 118400, 118500, 119000 sz. alatt.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Átmérő | 37 mm |
| Ajánlott fordulatszám, alu | 360 min ⁻¹ |
| Ajánlott fordulatszám, INOX | 120 min ⁻¹ |
| Ajánlott fordulatszám, acél | 240 min ⁻¹ |
| Fogak / coll | 4 / 6 |
| Termék fajtája | Lyukfűrész |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Befogószár Típus 210S | 589310 210S |
| Központfúró HSS Típus 6KT | 589430 6KT |
| Befogószár Típus 210L | 589310 210L |
| Központfúró, keményfém betétes Típus 6KT | 589432 6KT |