

## PRYOR

### Beütőszám készlet, 10 darabos Dotstress 0 – 9, Írásmagasság: 3mm



#### Rendelési adatok

Rendelés száma	085425 3
GTIN	5022044018297
Árucikk kategória	08W

#### Leírás

##### Kivitel:

**Lowstress Dotstress kézi beütő bélyeg** rádiusz gravírozással rendelkezik, ennek során az anyag felülete a jelölés során csekélyebb terhelésnek van kitéve.

Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.

**Normál írás;** tehát a beütött jel a munkadarabon közvetlenül olvasható.

**Nagyteljesítményű precíziós beütő,** vegyileg nikkelezett, hosszú élettartam.

##### Felhasználás:

**Max. 1200 N/mm<sup>2</sup> szilárdságú** anyagok jelöléséhez.

##### Alkatrész:

Külön beütőszámok a 085411 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085411 sz. 3/1 méret.

Külön beütőbetűk a 085431 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085431 sz. 3/A méret.

##### Figyelem:

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

#### Műszaki leírás

Szárvastagság	6,35
Teljes hossz	63,5 mm
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

---

## Tartozék

Beütő bélyeg tartó Típus GRIP	085475 GRIP
-------------------------------	-------------