

PRYOR

Beütőszám készlet, 10 darabos Dotstress 0 – 9, Írásmagasság: 5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085425 5
GTIN	5022044018303
Árucikk kategória	08W

Leírás

Kivitel:

Lowstress Dotstress kézi beütő bélyeg rádiusz gravírozással rendelkezik, ennek során az anyag felülete a jelölés során csekélyebb terhelésnek van kitéve.

Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.

Normál írás; tehát a beütött jel a munkadarabon közvetlenül olvasható.

Nagyteljesítményű precíziós beütő, vegyileg nikkelezett, hosszú élettartam.

Felhasználás:

Max. 1200 N/mm² szilárdságú anyagok jelöléséhez.

Alkatrész:

Külön beütőszámok a 085411 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085411 sz. 3/1 méret.

Külön beütőbetűk a 085431 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085431 sz. 3/A méret.

Figyelem:

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

Műszaki leírás

Teljes hossz	70 mm
Szárvastagság	9,5
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

Tartozék

Beütő bélyeg tartó Típus GRIP	085475 GRIP
-------------------------------	-------------