

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 255796 25/12 |
| GTIN | 4045197799128 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Alátétlapka | 259031 43 |
| Csavar alátétlapkához | 259025 2 |
| Teljes hossz L | 150 mm |
| Kallantyú | 259035 3 |
| Működő szélesség L ₄ | 32 mm |
| Hozzávaló váltólapka | RN.. 1207.. |
| Kés ISO kódja | CRSNR/L 2525M12 |
| Szárméret | 25 mm |
| Lapkaméret | 12 mm |
| Fejhossz L ₁ | 34 mm |
| Alátétlapka szorítókörömhöz | 259041 1 |
| Szabvány | DIN ISO 5610 |
| Felhasználás módja | balos |
| belső hűtés | nem |
| Beállítási szög κ | 90 fok |
| Felhasználás | Síkesztergálás |
| Felhasználás | Külső hosszesztergálás |

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Szorítóköröm alátétlapka Típus 1

259041 1

Csavar alátétlapkához Típus 2

259025 2

Karom Típus 3

259035 3

Alátétlapka Típus 43

259031 43

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500