



Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék „TruCheck™ Plus”, Maximális nyomaték: 25 N·m



Rendelési adatok

Rendelés száma	654475 25
GTIN	5060207562577
Árucikk kategória	66D

Leírás

Kivitel:

- **3 felhasználási üzemmód: Követő kijelzés (Track), első csúcsérték felismerés (First Peak), csúcsérték kijelzés (Final-Peak).**
- **Célnyomaték egyszerű megadása tűréssel együtt.**
- **Mértékegységek: N·m, lbf·ft, lbf·in.**

Nagyméretű, jól leolvasható LED-es kijelző. Adatátvitel RS232C összekötő kábellel lehetséges.

Előny:

Gyors és könnyen felismerhető 3 LED-es állapotkijelző.

Tartalom:

RS232C összekötő kábel (számítógéphez ill. nyomtatóhoz) és tápegység, stabil műanyag kofferben.

Dirección de apriete: Apriete a la derecha y a la izquierda

Kiristysuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen

Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche

Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás

Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario

Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen

Nyomaték mérési pontossága: $\pm 1\%$

Méréstartomány: 1 - 25 N·m

Kijelző készülék szélessége: 175 mm

Kijelző készülék magassága: 64 mm

Kijelző készülék mélysége: 72 mm

Súly: 2,6 kg

Négyszög-adapter: 1/4 coll

Műszaki leírás

Méréstartomány	1 - 25 N·m
Négyszög-adapter	1/4 coll
Négyszög-adapter	3/8 coll
Kijelző készülék magassága	64 mm
Hatszög befogó	1/4 coll
Súly	2,6 kg
Kijelző készülék mélysége	72 mm
Kijelző készülék szélessége	175 mm
Maximális nyomaték	25 N·m
Nyomaték mérési pontossága	±1 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Interfész	RS232C csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	O4

Szolgáltatások

Kalibrálás Nyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 400/2 Nm	018860 400/2
DAkkS kalibrálás Nyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 1000/2 Nm	018840 1000/2

Tartozék

Szoftver nyomatékkulcsok ellenőrzésére és nyilvántartására	654270
RS232 PC összekötő kábel	654344