

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 32/12mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	255796 32/12
GTIN	4045197799135
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	34 mm
Kallantyú	259035 3
Csavar alátétlapkához	259025 2
Lapkaméret	12 mm
Szárméret	32 mm
Teljes hossz L	170 mm
Alátétlapka	259031 43
Kés ISO kódja	CRSNR/L 3225P12
Működő szélesség L ₄	32 mm
Hozzávaló váltólapka	RN.. 1207..
Alátétlapka szorítókörömhöz	259041 1
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Szorítóköröm alátétlapka Típus 1

259041 1

Karom Típus 3

259035 3

Alátétlapka Típus 43

259031 43

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Csavar alátétlapkához Típus 2

259025 2

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500