

Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 25/12mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	255798 25/12
GTIN	4045197799142
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	12 mm
Csavar alátétlapkához	259025 2
Semleges tartó L ₄ működő szélessége	12,5 mm
Hozzávaló váltólapka	RN.. 1207..
Kés ISO kódja	CRDNN 2525M12
Semleges tartó teljes L hossza	150 mm
Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	34 mm
Kallantyú	259035 3
Alátétlapka	259031 43
Szárméret	25 mm
Alátétlapka szorítókörömhöz	259041 1
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 2	259025 2
Szorítóköröm alátétlapka Típus 1	259041 1
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Karom Típus 3	259035 3
Alátétlapka Típus 43	259031 43
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500