



Csúsztatható erősített szorító hosszú, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	370091 1
GTIN	4020772004644
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

- 30 ill. 49 kN szorítóerő kb. 100 Nm meghúzási nyomatékkal.
- Kovácsolt befogóelem ötvözött nemesíthető acélból, fekete horganyzott.
- Magasságban és hosszban fokozatmentesen állítható.
- Alacsony szerkezetmagasság.

Tartalom:

- Alaptest és tartó.
- Horonycsap DIN 508, szorítócsavarral, szilárdsági osztály 12.9.

Opcionális tartozék:

370095 nyomóelemek.

Műszaki leírás

T-horony szélessége	14 mm
Rögzítő csavar G	M12
Kulcsnyílás SW	8 mm
Magasított testtel	nem

Befogási magasság h-H	6 - 68 mm
B	54 mm
B ₁	18 mm
A	36 mm
A ₁	85 mm
Szorítóerő	30 kN
Rögzítő csavar G ₁	M16
L	135 mm
Állítási út V	13 - 110 mm
Típus	764CC
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű leszorító

Tartozék

Magasított testhosszú Típus 1/2	370093 1/2
Nyomóidom, nemesacél Típus DG	370095 DG
Nyomóidom, nemesacél Típus DR	370095 DR