



Hőmérséklet- és nedvességmérő készülék, Típus: 605I



Rendelési adatok

Rendelés száma	474184 605I
GTIN	4029547022524
Árucikk kategória	47B

Leírás

Kivitel:

Kompakt és okostelefonhoz optimalizált mérőkészülékek. Minden mért adat közvetlenül továbbítódik a díjmentesen használható testo Smart Probes alkalmazáshoz (rendszerkövetelmények: iOS 8.3 ill. Android 4.3 vagy újabb / Bluetooth 4.0) és egy mobil végfelhasználói készülékkel kiolvasható, jegyzőkönyvezhető és ez követően közvetlenül E-Mail-ben elküldhető.

- **Akár 6 Smart Probes egyidejű megjelenítése lehetséges.**
- **A mért értékek vezeték nélkül leolvashatóak a mobil készüléken.**
- **A mért értékek változása oszloposan vagy táblázatosan megjeleníthető.**
- **A mért érték jegyzőkönyvhöz fotókat lehet fűzni.**

Termo-higrométer okostelefonos kezeléssel. Levegő páratartalom és hőmérséklet mérése helyiségekben és csatornáknban. A harmatpont és nedves gömb hőmérséklet automatikus kiszámítása. Hajlítható 0°, 45°, 90°.

Tartalom:

4 elem 081561 sz. LR3 méret és kalibrálási jegyzőkönyv.

Figyelem:

További Smart Probes (hőmérsékletmérő, hőmérsékletmérő fogó, nyomáskülönbség mérő készülék és magas nyomás mérőkészülék) külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Hőmérséklet-méréstartomány	-20 - 60 °C
Relatív páratartalom mérésstartomány	0 - 100 %
Súly	86 g
Hossz	220 mm
Szélesség	30 mm
Magasság	24 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
A tartalmazott elemek száma	4
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Hőmérséklet- és nedvességmérő készülék

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------