



Hőmérséklet- és áramlásmérő készülék, Típus: 410I



Rendelési adatok

Rendelés száma	474186 410I
GTIN	4029547014277
Árucikk kategória	47B

Leírás

Kivitel:

Kompakt és okostelefonhoz optimalizált mérőkészülékek. Minden mért adat közvetlenül továbbítódik a díjmentesen használható testo Smart Probes alkalmazáshoz (rendszerkövetelmények: iOS 8.3 ill. Android 4.3 vagy újabb / Bluetooth 4.0) és egy mobil végfelhasználói készülékkel kiolvasható, jegyzőkönyvezhető és ez követően közvetlenül E-Mail-ben elküldhető.

- **Akár 6 Smart Probes egyidejű megjelenítése lehetséges.**
- **A mért értékek vezeték nélkül leolvashatóak a mobil készülékén.**
- **A mért értékek változása oszloposan vagy táblázatosan megjeleníthető.**
- **A mért érték jegyzőkönyvhöz fotókat lehet fűzni.**

Termo-szélérősségmérő okostelefonos kezeléssel. Több kifolyó térfogatáramának ábrázolása berendezések szabályozásához. A kifolyók egyszerűen paraméterezhetőek (méret és geometria).

Tartalom:

4 elem 081561 sz. LR3 méret és kalibrálási jegyzőkönyv.

Figyelem:

További Smart Probes (hőmérsékletmérő, hőmérsékletmérő fogó, nyomáskülönbség mérő készülék és magas nyomás mérőkészülék) külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Hossz	154 mm
Szélesség	43 mm
Magasság	21 mm
Hőmérséklet-méréstartomány	-20 - 60 °C
Légsebesség mérésstartomány	0,4 - 30 m/s
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
A tartalmazott elemek száma	4
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Hőmérséklet- és áramlásmérő készülék

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------