



Állványtalp, Típus: K1,7



Rendelési adatok

Rendelés száma	442120 K1,7
GTIN	7290005394843
Árucikk kategória	46G

Leírás

Kivitel:

Állandó mágneses prizmás talppal és forgókapcsolóval. A mágneses erő a láb prizmás és sík alsó oldalán, valamint a sík hátoldalán keresztül hat. Minden sík és hengeres felülethez hozzátapad. Csipesz speciális puha markolattal lapos és íves felületeken való rögzítéshez. Eltérő belső menetek különböző csuklós karok befogására.

Alkalmazható:

Csuklós karok 442110 és 442114 sz.

Műszaki leírás

Csatlakozó menet	M6 / M8 / 1/4 col / 3/8 col
Csatlakozó menet elhelyezkedése	különb
Kivitel	Szorító 1,7 col
Nyílásméret	45 mm
Termék fajtája	Mágnestalp

Tartozék

Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
3-D csuklós kar Típus 290	442114 290
3-D csuklós kar Típus 290	442110 290
3-D csuklós kar Típus 240	442110 240
Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1
3-D csuklós kar Típus 240	442114 240
Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H