



Önbeálló felfekvő recézett, külső menet, Menet M: M10



Rendelési adatok

Rendelés száma	370056 M10
GTIN	2050001881557
Árucikk kategória	37K

Leírás

Kivitel:

- **Nemesített acél, foszfátzott test.**
- **A golyó elfordulás ellen biztosított.**

Golyó golyóscsapágy acélból.

Külső menettel.

Felhasználás:

Ütközőként, felfekvőként és nyomóelemként szolgálnak a szerkezetgyártás területén.

Figyelem:

Kombinálhatóak a 370085 – 370086 sz. elforgatható leszorítóval vagy a 370073 és 370074 szorító kampóval.

Műszaki leírás

Külső Ø D ₁	10,5 mm
Gallérhossz L ₂	10 mm
Hossz 1	18 mm
Menet M	M10

Külső Ø D	20 mm
Maximális terhelhetőség (statikus)	25 kN
Termék fajtája	Önbeálló felfekvo